



SN017

Steckdose 16A 250V mit Klappdeckel 3,5PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7035
7044

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 76 mm

Breite 61,25 mm

Tiefe 70 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel

Kapazität

Anzahl Module 3,50

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja