



SN017

Gniazdo na szynę SCHUKO pokr. 230VAC 10/16A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035
7044

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 76 mm

Szerokość 61,25 mm

Głębokość 70 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach

Pojemność

Liczba modułów 3,50

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak