



SN017

Contactdoos met klapdeksel

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035 7044
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	76 mm
Breedte	61,25 mm
Diepte	70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Deksel, deur

Type deksel	Zelfsluitend scharnierende afdekking
-------------	--------------------------------------

Capaciteit

Aantal modules	3,50
----------------	------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----