



SN017

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	250 - 250 V
--------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035 7044
Ytbehandling	Matt
Material	Polykarbonat (PC)
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	61,25 mm
Djup	70 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	40 mm

Installation, montering

Montering	DIN-skena
-----------	-----------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn
-------------	----------------------------------

Kapacitet

Antal moduler	3,50
---------------	------

Säkerhet

Petskyddad	Nej
Kapslingsklass (IP)	IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
---------------------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
---------	-------------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----