



SN017

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Material

Färg Ljusgrå

RAL-kod 7035
7044

Ytbehandling Matt

Material Polykarbonat (PC)

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 76 mm

Bredd 61,25 mm

Djup 70 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 40 mm

Installation, montering

Montering DIN-skena

Anslutning

Anslutningstyp Skruvterminal

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Ja

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

Tillbehör

Har märksfält Nej

Skydd, dörr

Typ av lock Självstängande lock med gångjärn

Kapacitet

Antal moduler 3,50

Säkerhet

Petskyddad Nej

Kapslingsklass (IP) IP20

Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Identifiering

Med tryck/prägling Nej

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja