



R27359010

**Flachwinkel schnittkasierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 60 mm  |
| Breite | 200 mm |

**Zubehör**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

**Einstellungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Werkstoff  | Stahl    |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe      | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010     |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Normen**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

**Ausstattung**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

**Abbildungen | Zeichnungen**

