



WH27583303C



kallysto.pro encastré complet: T13, LED d'état, bornes enfichables, Gris Clair

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris clair
Code RAL 7035
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 94 mm
Largeur 94 mm
Profondeur 43 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm
Profondeur de montage 7 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Oui

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Plaque pleine
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui
