



G12219010

Angle intérieur réglable pour goulotte BRN 70x170mm en PVC en blanc pur

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	67 mm
Largeur	170 mm
Mesure a	135 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Réglages

Plage angulaire	85 - 95
-----------------	---------

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

