



Ändestycke BKB/ BKG 300 mm, 60 mm hög, golvbeläggning justerbart 0-25 mm

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	60 mm
Bredd	300 mm

**Material**

Material	Stål
----------	------

BKG300606



**Dimensioner**

Mätning A	60 mm
Mätning b	300 mm

**Material**

Behandling	Förzinkad
------------	-----------

**Funktioner**

Lämplig för undergolvskanal	Nej
Kanalen lämplig för infällnad i golvet, öppningsbart lock	Ja

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

