



WH37140405D



**FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Leuchttaster/A-R 37.5x62.5mm Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	2
-----------	---

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
-------	---------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

**Abmessungen**

Höhe	62.70 mm
------	----------

Breite	37.50 mm
--------	----------

Tiefe	45 mm
-------	-------

Einbautiefe	12 mm
-------------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	33 mm
-----------------------------	-------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Ausführung Taster	Serientaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK02
--------------------	------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
--------------------	-----------------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----