



M61817030

Angle intérieur, LF 30045, gris

Caractéristiques techniques

Accessoires

| | |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

Réglages

| | |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 45 mm |

Matière

| | |
|----------|---|
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC) |
|----------|---|

| | |
|------------|------------|
| Traitement | Non traité |
|------------|------------|

| | |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 7030 |
|----------|------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Photos | dessins

