



B04711

Pedro coffret polyester IP66 01 PP

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage sur	En saillie

Équipement

Nombre de rangées	0
Avec fermeture	Oui
Borne à conducteur neutre	Non

Dimensions

Hauteur	302,80 mm
Largeur	264,70 mm
Profondeur	167 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre
Code RAL	7035
Couleur	Gris

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK10
Classe de protection (IP)	IP66
Type de verrouillage	Serrure à triangle male 7 mm Par clé
Test au fil incandescent	960 °C