




3315392045



Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	USB
Počet přípojek	2

Frekvence

Frekvence zvuku	20 - 20 Hz
-----------------	------------

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Povrchová úprava	Lesklý Matná
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	36,40 mm
Vestavěná hloubka	24,90 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

Vhodné pro

R.x	
-----	--

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano