



WL5420

Адаптер з/у 1X додатковий Lumina-Soul, білий

Технічні характеристики

**Ємність**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 0 |
|-------------------|---|

**Матеріали**

|   |                  |
|---|------------------|
| Colour  | Сигнальний білий |
| Код RAL   | 9016             |
| Обробка поверхні  | Глянцевий        |
| Матеріал  | Термопластик     |
| Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) | 0 %              |
| Обробка   | Необроблений     |

**Розміри**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Кількість одиниць | 1     |
| Висота            | 71 mm |
| Ширина            | 71 mm |

**Обладнання**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| З кабельним вводом | Так |
|--------------------|-----|

**Установлення, монтаж**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Положення для монтажу/підключення | Горизонтальна<br>Вертикальний |
| Монтаж на                         | Поверхневий монтаж            |

**Аксесуари**

|                |    |
|----------------|----|
| З кришкою рами | Ні |
|----------------|----|

**Безпека**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK                 | IK05 |

**Умови використання**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -10 - 35 °C |
|--------------------|-------------|

**Сумісний із**

|             |
|-------------|
| lumina      |
| lumina soul |

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |