



ATA123089016

## ΤΕΧΑΛΙΤ ΑΤΑ ΤΑΥ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 32x13

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

|        |       |
|--------|-------|
| Ύψος   | 30 mm |
| Πλάτος | 32 mm |

#### Παρελκόμενα

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|--------------------------------|---------------|

#### Standards

|  |     |
|--|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|--|-----|

#### Υλικά

|             |   |
|-------------|---|
| Υλικό       | Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο                               |
| Χρώμα       | Traffic white                             |
| Κωδικός RAL | 9016                                      |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Εξοπλισμός

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

#### Κατάλληλο για

ATA 12x30

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |

#### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

