



ATA123089016



**T-stycke ATA 13x32mm, halogenfri, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	30 mm
Bredd	32 mm

**Tillbehör**

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

**Standarder**

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

**Material**

Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Trafikvit
RAL-kod	9016

**Säkerhet**

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Urustning**

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

**Konfiguration**

Överlapp	Ja
----------	----

**Anslutning**

Typ av montering	Klickmontage
------------------	--------------

**Lämplig för**

ATA 12x30	
-----------	--

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

