



UKS240380

**tehalit.UK Łącznik podstawy 240X38mm stal**

**Właściwości techniczne**

**Sprzęt**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Z wyrównaniem potencjałów | Tak |
| Do szczelin dylatacyjnych | Nie |

**Wymiary**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 38 mm  |
| Szerokość | 240 mm |
| Długość   | 59 mm  |
| Wymiar a  | 38 mm  |
| Wymiar b  | 240 mm |

**Materiały**

|          |            |
|----------|------------|
| Materiał | Stal       |
| Kolor    | Ocynkowane |
| Obróbka  | Ocynkowany |

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

