Productdatablad
928712571



928712571

Draaidimmer (R) met afdekraam, berker Integro, bruin

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz

Materiaal

Kleur	Bruin
RAL-code	8017
Materiaal	Thermoplast

Afmetingen

Diameter as	4 mm
Hoogte	59,50 mm
Breedte	59,50 mm
Diepte	53 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar

Teksten

Dimprincipe	Fase-aansnijding
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering) Met reserve zekering
Montagewijze	Voor 4-gats-schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Samenstelling

Ingang voor nevenunit	Nee