Tehnički list proizvoda
928712571



928712571

Dimer, okretni, sa okvirom, Integro Flow, smeđa mat

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz

Materijali

Boja	Smeđa
RAL kod	8017
Materijal	Termoplastika

Dimenzije

Promjer osovine	4 mm
Visina	59,50 mm
Širina	59,50 mm
Dubina	53 mm

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Dodirni i okretni prekidač

Tekst

Princip dimanja	Uključenje faze
Osigurač	Otpornost na kratki spoj i preopterećenje (cilindrični osigurač) Sa rezervnim osiguračem
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima sa 4 rupe
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Oprema

Ulaz za transfostanicu	Ne