



BA66001507030B

tehalit.BA6 Kanał grzebieniowy 60x15, szary

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Wysokość	63 mm
Szerokość	20 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	4 mm
Szerokość gniazda/slotu	6 mm

**Sprzęt**

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
----------	--------------------------

**Funkcje**

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

**Normy**

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

**Bezpieczeństwo**

Klasa odporności ogniowej	M1
---------------------------	----

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7030

**Architektura**

Elastyczny	Nie
------------	-----

**Konfiguracja**

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak