



FL74S

Wandschrank, univers, IP65, SK II, 1150 x 1100 x 300mm, Polyester

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1150 mm |
| Breite | 1100 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Schutzart IP | IP65 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schliessungstyp | 3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm |
| Stossfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 4 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Lackiert |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 7 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 400 A |
|-----------|-------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|