



VQ06057011

**ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 12ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 200x200mm ΓΚΡΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Αρχιτεκτονική**

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Ναι
Με άνοιγμα	Ναι

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	77 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	200 mm
Ενσωματωμένο μήκος	200 mm
Μήκος	219 mm
Πλάτος	219 mm
Πάχος εσοχής χαλιού	5 mm

**Ρύθμιση**

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	Q06
---	-----

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Ναι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα	Όχι

**Οδηγίες**

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

**Υλικά**

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
-------	-----------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
---	------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Υλικό κάλυψης	Πολυαμίδιο (PA)
---------------	-----------------

**Συνθήκες χρήσης**

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN
--	------

**Λειτουργίες**

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

**Σχήμα**

Σχήμα	Τετράγωνο
-------	-----------

**Κείμενο**

Έξοδος καλωδίου	Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	-------------------------------

**Υλικά**

Χρώμα	Iron grey
Κωδικός RAL	7011

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	1
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	6

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	6
Αριθμός κουτιών εξόδου	2

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK08
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

#### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

