



WL3010

lumina Gniazdo RTV końcowe, biały

Właściwości techniczne

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Połączenie śrubowe
----------------	--

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	2 dB
---------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo bezpośrednie
------------------	----------------------

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	5 - 862 MHz
--------------------------------	-------------

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

Wymiary

Głębokość	40 mm
Zakres głębokości wbudowania	24 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Dodatkowe informacje

Napięcie	Przepuszczające napięcie stałe
----------	--------------------------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak