



WL3010

Utičnica RTV završna, bijela

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama Vijčani spoj
---------------	-------------------------------------

Prigušivanje

Gubitak pri 860 MHz	2 dB
---------------------	------

Veza

Vrsta priključka/utikača	Direktna utičnica
--------------------------	-------------------

Frekvencija

Frekvencijski pojas	5 - 862 MHz
---------------------	-------------

Oprema

Broj izlaza	2
-------------	---

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Boja	Prometna bijela
RAL kod	9016

Dimenzije

Dubina	40 mm
Ugrađena dubina	24 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Tekst

Napon	Provođenje DC napona
-------	----------------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da