



KYB16NH

Borne de passage-neutre, 16mm², 800V/76A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

76 A

Dimensions

Hauteur

47.70 mm

Largeur

94 mm

Profondeur

12 mm

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

4 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide

4 - 16 mm²

Matière

Couleur

Bleu

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui