



KJ125B

Repartidor escada 4P 125A 4x15 Lig. 10M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Dimensões

Altura	96 mm
Largura	170 mm
Profundidade	64 mm

Capacidade

Número de módulos	10
-------------------	----

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,50 - 2,50 Nm
---------------------------	----------------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim