



HW4S440DE

**Air Circuit Breaker HW4 85 kA 4000 A 4P Drawout for sentinel Energy TU**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale stroom                                                 | 4000 A |
| Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)              | 85 kA  |
| Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2 | 85 kA  |
| Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2 | 85 kA  |

**Levensduur**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 20000 |
|------------------------------------------|-------|

**Samenstelling**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 6 |
|----------------------------------------|---|

**Spanning**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 1000 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 12000 V |
| Type voeding                    | AC      |

**Weerstand**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Inwendige weerstand | 13 $\mu\Omega$ |
|---------------------|----------------|

**Uitvoering**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Aantal polen         | 4                    |
| Uitvoering component | Uitrijbaar           |
| Pooltype             | 4P4D N:0/50/100/200% |

**Vermogen**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 800,10 W |
|----------------------------------|----------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |