



DAS2802500ELN

**Deckenanschluss säule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Tiefe	130 mm
Breite	98 mm
Montagehöhe	2,5 - 2,8 m
Höhenausgleich	300 mm
Lichter innerer Querschnitt	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Säulenform	Rechteckig
Oberteil Breite	80 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	2
-----------------------------------	---

**Ausstattung**

Einstellbar	Ja
Ortsveränderlich	Nein

**Kabel**

Kabeleinführungsposition	Oben
--------------------------	------

**Installation, Montage**

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Bodenmontage	Ja

**Werkstoff**

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Eloxiert
Farbe	Aluminium

**Konfiguration**

Anzahl der Seiten zur Installation	doppelseitig
------------------------------------	--------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

