



HW4S332FE

**Luftbrytare (ACB) HW4 85kA 3200A 3P fast, för sentinel Energy TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                           | 3200 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 85 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 85 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 85 kA  |

**Spänning**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui     | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 12000 V |
| Matarspänning                      | AC      |

**Arkitektur**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Antal poler               | 3    |
| Antal poler               | 3P3D |
| Enhetens konstruktionstyp | Fast |

**Hållbarhet**

|                |    |
|----------------|----|
| REACH-SVHC fri | Ja |
|----------------|----|