



FWB52T1S

Feldverteiler AP,univers,IP30,SKII,800x550x161mm,120PLE ohne Tür,QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	10
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	120
---------------	-----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm
Einbauhöhe	800 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	550 mm
--------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	8
---------------------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
--------------------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK05
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----