




WL5410

#### Adapter N/Ž završni, lumina soul, bijeli

##### Tehničke karakteristike

###### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 0 |
|-------------|---|

###### Materijali

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Boja                                                    | Prometna bijela |
| RAL kod                                                 | 9016            |
| Obrada površine                                         | Sjajno          |
| Materijal                                               | Termoplastika   |
| Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) | 0 %             |
| Obrada                                                  | Neobrađeno      |

###### Dimenzije

|               |       |
|---------------|-------|
| Broj jedinica | 1     |
| Visina        | 71 mm |
| Širina        | 71 mm |

###### Oprema

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sa ulazom za kabal | Da |
|--------------------|----|

###### Instalacija, montaža

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
| Montiranje na               | Nadgradna/NŽ                                  |

###### Pribor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa poklopcem okvira | Ne |
|---------------------|----|

###### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

###### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

###### Pogodno za

|             |  |
|-------------|--|
| lumina      |  |
| lumina soul |  |

###### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |