




LF3006089016

**T-komad, LF 30x60mm, prometna bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 30 mm |
| Širina | 57 mm |

**Pribor**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |
|---------------|-----------------------|

**Standardi**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |
|-------------------------------------------------------|----|

**Materijali**

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS)<br>Polikarbonat (PC) |
| Obrada    | Neobrađeno                                              |
| Boja      | Prometna bijela                                         |
| RAL kod   | 9016                                                    |

**Sigurnost**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |
|------------------------|------|

**Uvjeti korištenja**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |
|-------------------|------------|

**Oprema**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |
|---------------------|----|