



LF3006089016

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	30 mm
Šířka	57 mm
Měření a	170 mm

Příslušenství

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený
Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Vybavení

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

Konfigurace

Překrývání	Ne
------------	----

Ilustrace a výkresy

