



KYB16LH

**Rijgklem 16 mm<sup>2</sup> fase, 57 A/800 V, quickconnect**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 76 A |
|-----------------|------|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 47,70 mm |
| Breedte | 94 mm    |
| Diepte  | 12 mm    |

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Aansluiting**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Materiaal**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | Grijs          |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |