Fiche technique du produit
KYB16LH



KYB16LH

Borne de passage-phase,16mm²,800V/76A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	76 A

Dimensions

Hauteur	47.70 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	12 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 16 mm²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 16 mm²

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui