



KYB16LH

Borne de passage-phase, 16mm<sup>2</sup>, 800V/76A, connection sans vis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal

76 A

#### Dimensions

Hauteur

47.70 mm

Largeur

94 mm

Profondeur

12 mm

#### Installation, montage

Montage

Rail DIN

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple

4 - 16 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

4 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Matière

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

#### Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui