




VE09127011

Podna kutija E09, za 18M, 200x253mm, za podnu oblogu 12mm, siva

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Sa okvirom za zaštitu tepiha	Da
Sa otvorom za tepih	Da

Dimenzije

Ugrađena dubina	84 mm
Ugrađena širina	253 mm
Ugrađena dužina	200 mm
Dužina	219 mm
Širina	272 mm
Debljina udubljenja za tepih	12 mm

Konfiguracija

Veličina instalacije (podne instalacije)	E09
--	-----

Instalacija, montaža

Prikladno za ugradnju u podignuti pod	Da
Prikladno za betonsku instalaciju	Da
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Prikladno za ugradnju u povišeni pod	Da
Prikladno za mokro čišćenje	Ne

Upute

Održavanje poda	Suho
-----------------	------

Materijali

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

Poklopac, vrata

Materijal poklopca	Poliamid (PA)
--------------------	---------------

Uvjeti korištenja

Vertikalno opterećenje na velikoj površini (veliko opterećenje)	5 kN
Vertikalno opterećenje na maloj površini	3 kN

Funkcije

Prikladno za podni kanal	Da
--------------------------	----

Oblik

Oblik	Pravougaono
-------	-------------

Tekst

Izlaz za kabal	Sa izlazom za kabal u poklopcu
----------------	--------------------------------

Materijali

Boja	Željezno siva
RAL kod	7011

Veza

Broj uvoda za vodiče	1
Broj utičnica SCHUKO	9

Oprema

Broj ugrađenih uređaja	0
Broj kutija	0

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK08
Klasa zaštite u nekorištenom stanju	IP30

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

