



1096190900

Enj bt rot int 3 p, po 0, S.1/B.3/B.7

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	20 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Impression	Avec inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis

Adapté à

Berker S.x/B.x	
----------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui