



1096190900

Centrumbricka lägesbrytare 0-1-2-3, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	58 mm
Bredd	58 mm
Djup	20 mm

Anslutning

Typ av montering	Skrummontering
------------------	----------------

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
-------------------------------	-----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Präglad	Med tryck/prägling
Utförande	För skruvfästning

Identifiering

Sammansättning	Centrum täckplatta
----------------	--------------------

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja