




KDN163B

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4500 V
--	--------

Bemessungsbetriebsspannung U _e	415 - 415 V
---	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	57
---------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----