




KDN163B



Fasskena 1-fas,10mm²,57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	1
-------------	---

Dimensioner

Längd	1000 mm
-------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
-----------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

Kapacitet

Antal moduler	57
---------------	----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----