



KDN163A

Phasenschiene 1 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Länge	210 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4500 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	415 - 415 V
-------------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----