



20462089

Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, пол.білизна, R.x

Технічні характеристики

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	5 - 30 °C
---------------------------------------	-----------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	46 mm

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Максимальний комутаційний струм	10 A
---------------------------------	------

Умови використання

Клас енергоефективності	IV (2%)
-------------------------	---------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes