



16338982

B.Kwadrat/S.1 Płytko czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, krem

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

Materiały

Kolor Biały
 Kod RAL 1013
 Wykończenie powierzchni Połysk
 Materiał Tworzywo duroplastyczne
 Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 55,50 mm
 Szerokość 55,50 mm
 Głębokość 20 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem skali czasu
 Montaż Do mocowania śrubowego

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Osłona centralna

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak
 Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
 Zgodność z RoHS Tak