



LNH0100M6A

Fusível de facas NHO aM 100A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	aM
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NHO
---------------------	-----

Características do fusível	aM
----------------------------	----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

Tensão nominal de funcionamento Ue	690 - 690 V
------------------------------------	-------------

Tensão nominal de 50 Hz AC	690 - 690 V
----------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	100 A
------------------	-------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	5,50 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	125 mm
--------	--------

Largura	30 mm
---------	-------

Profundidade	61 mm
--------------	-------