



EH209



Schaltuhr elektromechanisch ohne Gangreserve Tagesuhr 1W 16A, 2 PLE

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Anzahl Kanäle 1

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs 0,50 VA

230 V Glüh- und Halogenlampen 1000 W

Glühlampenlast 1000 - 1000 W

Funktionen

Anzahl Funktionskanäle 1

Anschluss

Anzahl der Kontakte 1

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Kapazität

Anzahl Module 2

Abmessungen

Höhe 90 mm

Breite 36 mm

Tiefe 54 mm

Texte

Schaltart/Variante Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Elektrischer Strom

Max. Strom (cos phi 0,6) 4 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Leistung

Verlustleistung bei Volllast 1 W

Einstellungen

Programmzyklen Programmzyklen: 24 Stunden

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja