



EH209



IP20



Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Sprzęt

Liczba kanałów 1

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Pobór mocy podczas pracy 0,50 VA

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1000 W

Żarówka 1000 - 1000 W

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych 1

Rodzaj połączenia

Liczba styków 1

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Pojemność

Liczba modułów 2

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 36 mm

Głębokość 54 mm

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny

Montaż Do montażu na szynie DIN

Prąd elektryczny

Maks. moc (cos phi 0,6) 4 A

Dodatkowe informacje

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu 1 W

Ustawienia

Cykle programu Cykl programu: 24 godziny

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak