



20462045

Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, чорний, R.x

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 5 - 30 °C

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 46 mm

Електроживлення

Напруга живлення 230 В AC

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електричний струм

Максимальний комутаційний струм 10 A

Матеріали

Colour Чорний

Потужність

Споживання енергії в режимі очікування (solstandby) 1,20 W

Умови використання

Клас енергоефективності IV (2%)

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так