



DAK28028009016

DA200 double fixation ancrage 2800 mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	2.76 - 2.76 m
Réglage de la hauteur	0 mm
Section intérieure	10800 - 10800 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

Equipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble

Entrée de câble	Dessus
-----------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Configuration

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

