




EG403E



Wochenschaltuhr 4 Kanäle, digital

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
-------------------------------	--------

Funktionen

Gangreserve in Jahren	5 y
Mit Netzsynchronisation	Nein
Mit Quartz Synchronisation	Ja
Anzahl Funktionskanäle	4

Ausstattung

Genaugigkeit pro Tag	0,20 s
Mit Impulsprogramm	Ja
Anzahl Kanäle	4

Einstellungen

Tagesprogramm	Nein
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm ²

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Impulsfunktion Tastensperre über PIN-Code Anwesenheitssimulation mit Betriebsstundenzähler

Abmessungen

Höhe	90 mm
Breite	71 mm
Tiefe	69 mm

Kapazität

Anzahl Module	4
---------------	---

Elektrische Hauptattribute

Mindestintervall zwischen 2 Schaltzeichen	1 min
---	-------